

**Garant****Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 1.9/16-16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130035 1.9/16-16
GTIN	4062406040499
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UN  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Menet / coll: 16  
Menet Ø: 39,688 mm  
Teljes hossz L: 200 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 32 mm  
Szár négyszög □: 24 mm  
Magfurat Ø: 38,2 mm

**Műszaki leírás**

Menetmélység	79,38 mm
Menet / coll	16
Menet Ø	39,688 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Menetemelkedés	1,588 mm
Szerszámanyag	HSS E
Teljes hossz L	200 mm

Vágóélek száma Z	4
Szabvány	DIN 376
Magfurat Ø	38,2 mm
Szár négyszög □	24 mm
Forgácshornok száma	4
Menetfajta	UN
Menetméret	1.9/16-16 UN
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró