

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 3/8-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130035 3/8-20
GTIN	4062406039226
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 3 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UN

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 371

Menet / coll: 20

Menet Ø: 9,525 mm

Teljes hossz L: 100 mm

Szár Ø D_s: 10 mm

Szár négyszög □: 8 mm

Magfurat Ø: 8,3 mm

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HSS E
Szár Ø D _s	10 mm
Teljes hossz L	100 mm
Vágóélek száma Z	3
Menetemelkedés	1,27 mm
Szabvány	DIN 371
Menet / coll	20

Menet Ø	9,525 mm
Menetmélység	28,59 mm
Magfurat Ø	8,3 mm
Forgácshornyok száma	3
Szár négyszög □	8 mm
Menetfajta	UN
Menetméret	3/8-20 UN
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró