

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 1/2-27****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130035 1/2-27
GTIN	4062406039349
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 2 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HSS E
Forgácsolók száma	3
Menetemelkedés	0,941 mm
Szabvány	DIN 376
Vágóélek száma Z	3
Menet / coll	27
Magfurat Ø	11,85 mm
Menetmélység	25,4 mm
Menet Ø	12,7 mm
Teljes hossz L	110 mm
Szár Ø D _s	11 mm
Szár négyszög □	9 mm
Menetfajta	UNS

Menetméret	1/2-27 UNS
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró