

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 3/4-14****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 130035 3/4-14 |
| GTIN | 4062406039660 |
| Árucikk kategória | 10N |

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 2 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNS
Szerszámananyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 14
Menet Ø: 19,05 mm
Teljes hossz L: 125 mm
Szár Ø D_s: 14 mm
Szár négyszög □: 11 mm
Magfurat Ø: 17,4 mm

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|----------|
| Menetemelkedés | 1,814 mm |
| Szabvány | DIN 376 |
| Menet / coll | 14 |
| Magfurat Ø | 17,4 mm |
| Szár négyszög □ | 11 mm |
| Szár Ø D _s | 14 mm |
| Menetmélység | 38,1 mm |
| Forgácshornyok száma | 3 |

| | |
|----------------------------|---|
| Teljes hossz L | 125 mm |
| Szerszámanyag | HSS E |
| Menet Ø | 19,05 mm |
| Vágóélek száma Z | 3 |
| Menetfajta | UNS |
| Menetméret | 3/4-14 UNS |
| Bevonat | TiN |
| Profilszög | 60 fok |
| Menet szabvány | ASME B1.1 |
| Tűrési osztály | 1B |
| Tűrési osztály | 2B +0,10 |
| Tűrési osztály | 3B |
| Tűrési osztály | 2B +0,20 |
| Tűrési osztály | 2B |
| Tűrési osztály | 2B +0,05 |
| Bekezdő alak | B |
| Szár | Hengeres szár, h9-tel |
| belső hűtés | nem |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál |
| Vágásirány | jobbos |
| Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű | nincs |
| Termék fajtája | Menetfúró |