

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 1.1/4-7****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130035 1.1/4-7
GTIN	4062406040192
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNC
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 7
Menet Ø: 31,75 mm
Teljes hossz L: 180 mm
Szár Ø D_s: 25 mm
Szár négyszög □: 20 mm
Magfurat Ø: 28,05 mm

Műszaki leírás

Magfurat Ø	28,05 mm
Szár négyszög □	20 mm
Menetemelkedés	3,629 mm
Forgácshornyok száma	4
Vágóélek száma Z	4
Teljes hossz L	180 mm
Menet / coll	7
Menetmélység	63,5 mm

Szerszámanyag	HSS E
Menet Ø	31,75 mm
Szár Ø D _s	25 mm
Szabvány	DIN 376
Menetfajta	UNC
Menetméret	1.1/4-7 UNC
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró