

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 1-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130035 1-12
GTIN	4062406039905
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNF

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 12

Menet Ø: 25,4 mm

Teljes hossz L: 160 mm

Szár Ø D_s: 20 mm

Szár négyszög □: 16 mm

Magfurat Ø: 23,25 mm

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	4
Menet Ø	25,4 mm
Teljes hossz L	160 mm
Szár Ø D _s	20 mm
Menetemelkedés	2,117 mm
Szabvány	DIN 376
Szerszámanyag	HSS E

Magfurat Ø	23,25 mm
Szár négyszög □	16 mm
Menet / coll	12
Forgácshornyok száma	4
Menetmélység	76,2 mm
Menetfajta	UNF
Menetméret	1-12 UNF
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró