

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: NO.8-32****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130035 NO.8-32
GTIN	4062406038854
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 3 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNC

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 371

Menet / coll: 32

Menet Ø: 4,17 mm

Teljes hossz L: 63 mm

Szár Ø D_s: 4,5 mm

Szár négyszög □: 3,4 mm

Magfurat Ø: 3,42 mm

Műszaki leírás

Szár Ø D _s	4,5 mm
Vágóélek száma Z	3
Menet / coll	32
Teljes hossz L	63 mm
Menet Ø	4,17 mm
Forgácshornyok száma	3
Szabvány	DIN 371

Menetmélység	12,51 mm
Magfurat Ø	3,42 mm
Szár négyszög □	3,4 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menetemelkedés	0,794 mm
Menetfajta	UNC
Menetméret	8-32 UNC
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró