

**Garant****Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 15/16-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130035 15/16-20
GTIN	4062406039813
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UNEF  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Menet / coll: 20  
Menet Ø: 23,812 mm  
Teljes hossz L: 160 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 18 mm  
Szár négyszög □: 14,5 mm  
Magfurat Ø: 22,7 mm

**Műszaki leírás**

Forgácshornyok száma	3
Szabvány	DIN 376
Teljes hossz L	160 mm
Menetemelkedés	1,27 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Menetmélység	47,64 mm
Szerszámanyag	HSS E

Vágóélek száma Z	3
Szár négyszög □	14,5 mm
Magfurat Ø	22,7 mm
Menet / coll	20
Menet Ø	23,812 mm
Menetfajta	UNEF
Menetméret	15/16-20 UNEF
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró