

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 1.1/4-18****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma | 130036 1.1/4-18 |
| GTIN | 4062406042370 |
| Árucikk kategória | 10N |

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNEF-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 18
Menet Ø: 31,75 mm
Teljes hossz L: 180 mm
Szár Ø D_s: 25 mm
Szár négyszög □: 20 mm
Magfurat Ø: 30,55 mm

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|----------|
| Szár négyszög □ | 20 mm |
| Szerszámanyag | HSS E |
| Menet / coll | 18 |
| Vágóélek száma Z | 4 |
| Menetemelkedés | 1,411 mm |
| Szár Ø D _s | 25 mm |
| Teljes hossz L | 180 mm |
| Menetmélység | 63,5 mm |

| | |
|----------------------------|---|
| Forgácshornyok száma | 4 |
| Menet Ø | 31,75 mm |
| Szabvány | DIN 376 |
| Magfurat Ø | 30,55 mm |
| Menetfajta | UNEF-LH |
| Menetméret | 1.1/4-18 UNEF LH |
| Bevonat | TiN |
| Profilszög | 60 fok |
| Menet szabvány | ASME B1.1 |
| Tűrési osztály | 1B |
| Tűrési osztály | 2B +0,10 |
| Tűrési osztály | 3B |
| Tűrési osztály | 2B +0,20 |
| Tűrési osztály | 2B |
| Tűrési osztály | 2B +0,05 |
| Bekezdő alak | B |
| Szár | Hengeres szár, h9-tel |
| belső hűtés | nem |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál |
| Vágásirány | balra |
| Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű | nincs |
| Termék fajtája | Menetfúró |