

**Garant****Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 5/8-27****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130035 5/8-27
GTIN	4062406039493
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 2 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UNS  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Menet / coll: 27  
Menet Ø: 15,88 mm  
Teljes hossz L: 110 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 12 mm  
Szár négyszög □: 9 mm  
Magfurat Ø: 15 mm

**Műszaki leírás**

Magfurat Ø	15 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Vágóélek száma Z	3
Forgácshornyok száma	3
Teljes hossz L	110 mm
Menet Ø	15,88 mm
Szabvány	DIN 376

Menet / coll	27
Menetemelkedés	0,94 mm
Szerszámanyag	HSS E
Szár négyszög □	9 mm
Menetmélység	47,64 mm
Menetfajta	UNS
Menetméret	5/8-27 UNS
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró