

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 1/2-28****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130035 1/2-28
GTIN	4062406039332
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 2 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNEF
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 28
Menet Ø: 12,7 mm
Teljes hossz L: 110 mm
Szár Ø D_s: 11 mm
Szár négyszög □: 9 mm
Magfurat Ø: 11,8 mm

Műszaki leírás

Menet / coll	28
Forgácshornyok száma	3
Menetmélység	25,4 mm
Menetemelkedés	0,907 mm
Szerszámanyag	HSS E
Szár Ø D _s	11 mm
Teljes hossz L	110 mm
Szabvány	DIN 376

Vágóélek száma Z	3
Menet Ø	12,7 mm
Szár négyszög □	9 mm
Magfurat Ø	11,8 mm
Menetfajta	UNEF
Menetméret	1/2-28 UNEF
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró