

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 1.11/16-16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130035 1.11/16-16
GTIN	4062406040628
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UN

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 16

Menet Ø: 42,862 mm

Teljes hossz L: 220 mm

Szár Ø D_s: 36 mm

Szár négyszög □: 29 mm

Magfurat Ø: 41,35 mm

Műszaki leírás

Teljes hossz L	220 mm
Menet / coll	16
Vágóélek száma Z	4
Forgácshornyok száma	4
Menetmélység	85,72 mm
Magfurat Ø	41,35 mm
Szerszámanyag	HSS E

Szabvány	DIN 376
Szár négyszög □	29 mm
Szár $\varnothing D_s$	36 mm
Menet \varnothing	42,862 mm
Menetemelkedés	1,588 mm
Menetfajta	UN
Menetméret	1.11/16-16 UN
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró