

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 9/16-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130035 9/16-20
GTIN	4062406039448
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 2 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UN

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 20

Menet Ø: 14,29 mm

Teljes hossz L: 110 mm

Szár Ø D_s: 11 mm

Szár négyszög □: 9 mm

Magfurat Ø: 13,1 mm

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HSS E
Menet / coll	20
Magfurat Ø	13,1 mm
Teljes hossz L	110 mm
Szár négyszög □	9 mm
Vágóélek száma Z	3
Menetmélység	57,16 mm

Szár Ø D _s	11 mm
Menetemelkedés	1,27 mm
Menet Ø	14,29 mm
Forgácshornok száma	3
Szabvány	DIN 376
Menetfajta	UN
Menetméret	9/16-20 UN
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró