

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 11/16-16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130035 11/16-16
GTIN	4062406039592
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 2 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UN

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 16

Menet Ø: 17,462 mm

Teljes hossz L: 125 mm

Szár Ø D_s: 14 mm

Szár négyszög □: 11 mm

Magfurat Ø: 16 mm

Műszaki leírás

Menet / coll	16
Szár Ø D _s	14 mm
Forgácshornok száma	3
Menetemelkedés	1,588 mm
Szerszámanyag	HSS E
Szár négyszög □	11 mm
Menetmélység	34,92 mm

Menet Ø	17,462 mm
Szabvány	DIN 376
Magfurat Ø	16 mm
Vágóélek száma Z	3
Teljes hossz L	125 mm
Menetfajta	UN
Menetméret	11/16-16 UN
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró