

**Garant****Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 3/8-27****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130035 3/8-27
GTIN	4062406039202
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 3 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

**Műszaki leírás**

Menetmélység	28,59 mm
Menet / coll	27
Magfurat Ø	8,7 mm
Szerszámanyag	HSS E
Teljes hossz L	100 mm
Szabvány	DIN 371
Menet Ø	9,525 mm
Vágóélek száma Z	3
Szár négyszög □	8 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Menetemelkedés	0,941 mm
Forgácshornyok száma	3
Menetfajta	UNS

Menetméret	3/8-27 UNS
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró