

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 0,390-27****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130036 0,390-27
GTIN	4062406041496
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 3 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

**Műszaki leírás**

Szabvány	DIN 371
Teljes hossz L	100 mm
Menet Ø	9,906 mm
Forgácshoronyok száma	3
Menetmélység	19,812 mm
Vágóélek száma Z	3
Szár négyszög □	8 mm
Menetemelkedés	0,941 mm
Magfurat Ø	9 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Menet / coll	27
Szerszámanyag	HSS E
Menetfajta	UNS-LH

Menetméret	0,390-27 UNS LH
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró