

**Garant****Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 1.9/16-8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130035 1.9/16-8
GTIN	4062406040512
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UN

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 8

Menet Ø: 39,688 mm

Teljes hossz L: 200 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 32 mm

Szár négyszög □: 24 mm

Magfurat Ø: 36,7 mm

**Műszaki leírás**

Menet / coll	8
Szerszámanyag	HSS E
Menet Ø	39,688 mm
Forgácshornyok száma	4
Teljes hossz L	200 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Vágóélek száma Z	4

Szár négyszög □	24 mm
Szabvány	DIN 376
Menetmélység	79,38 mm
Menetemelkedés	3,175 mm
Magfurat Ø	36,7 mm
Menetfajta	UN
Menetméret	1.9/16-8 UN
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró