

**Garant****Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: NO.3-48****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130035 NO.3-48
GTIN	4062406038779
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 91 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 25 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UNC  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 371  
Menet / coll: 48  
Menet Ø: 2,52 mm  
Teljes hossz L: 50 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 2,8 mm  
Szár négyszög □: 2,1 mm  
Magfurat Ø: 2,05 mm

**Műszaki leírás**

Magfurat Ø	2,05 mm
Vágóélek száma Z	3
Szár Ø D <sub>s</sub>	2,8 mm
Menet Ø	2,52 mm
Forgácshornyok száma	3
Menet / coll	48
Teljes hossz L	50 mm

Szerszámanyag	HSS E
Szár négyszög □	2,1 mm
Szabvány	DIN 371
Menetemelkedés	0,529 mm
Menetmélység	7,56 mm
Menetfajta	UNC
Menetméret	3-48 UNC
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró