

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 3/4-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130035 3/4-20
GTIN	4062406039639
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 2 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNEF
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 20
Menet Ø: 19,05 mm
Teljes hossz L: 125 mm
Szár Ø D_s: 14 mm
Szár négyszög □: 11 mm
Magfurat Ø: 18 mm

Műszaki leírás

Szabvány	DIN 376
Magfurat Ø	18 mm
Menet Ø	19,05 mm
Menetemelkedés	1,27 mm
Szár Ø D _s	14 mm
Teljes hossz L	125 mm
Forgácshornyok száma	3

Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	57,15 mm
Vágóélek száma Z	3
Menet / coll	20
Szár négyszög □	11 mm
Menetfajta	UNEF
Menetméret	3/4-20 UNEF
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró