

**Garant****Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 1.1/8-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130035 1.1/8-12
GTIN	4062406040031
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UNF  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Menet / coll: 12  
Menet Ø: 28,575 mm  
Teljes hossz L: 180 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 22 mm  
Szár négyszög □: 18 mm  
Magfurat Ø: 26,5 mm

**Műszaki leírás**

Szerszámanyag	HSS E
Menet / coll	12
Szár Ø D <sub>s</sub>	22 mm
Teljes hossz L	180 mm
Menet Ø	28,575 mm
Menetemelkedés	2,117 mm
Vágóélek száma Z	4
Szabvány	DIN 376

Menetmélység	57,15 mm
Magfurat Ø	26,5 mm
Forgácshornyok száma	4
Szár négyszög □	18 mm
Menetfajta	UNF
Menetméret	1.1/8-12 UNF
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró