

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: NO.3-56****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130035 NO.3-56
GTIN	4062406038762
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 91 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 25 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNF

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 371

Menet / coll: 56

Menet Ø: 2,52 mm

Teljes hossz L: 50 mm

Szár Ø D_s: 2,8 mm

Szár négyszög □: 2,1 mm

Magfurat Ø: 2,15 mm

Műszaki leírás

Szár Ø D _s	2,8 mm
Menet / coll	56
Szerszámanyag	HSS E
Teljes hossz L	50 mm
Magfurat Ø	2,15 mm
Menetmélység	7,56 mm
Menetemelkedés	0,454 mm

Szár négyszög □	2,1 mm
Forgácsolók száma	3
Szabvány	DIN 371
Vágóélek száma Z	3
Menet Ø	2,52 mm
Menetfajta	UNF
Menetméret	3-56 UNF
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró