

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.3/4-14****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130031 1.3/4-14
GTIN	4062406038441
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNS-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 14
Menet Ø: 44,45 mm
Teljes hossz L: 220 mm
Szár Ø D_s: 36 mm
Szár négyszög □: 29 mm
Magfurat Ø: 42,85 mm

Műszaki leírás

Menetmélység	88,9 mm
Menet / coll	14
Teljes hossz L	220 mm
Szabvány	DIN 376
Szár Ø D _s	36 mm
Magfurat Ø	42,85 mm
Vágóélek száma Z	4
Menetemelkedés	1,814 mm

Szár négyszög □	29 mm
Menet Ø	44,45 mm
Szerszámanyag	HSS E
Forgácshornok száma	4
Menetfajta	UNS-LH
Menetméret	1.3/4-14 UNS LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró