

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 1/4-27****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130035 1/4-27
GTIN	4062406039066
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 3 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNS
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 371
Menet / coll: 27
Menet Ø: 6,35 mm
Teljes hossz L: 80 mm
Szár Ø D_s: 7 mm
Szár négyszög □: 5,5 mm
Magfurat Ø: 5,45 mm

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	3
Forgácshornyok száma	3
Magfurat Ø	5,45 mm
Szár négyszög □	5,5 mm
Menet Ø	6,35 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menetemelkedés	0,94 mm

Menet / coll	27
Teljes hossz L	80 mm
Szabvány	DIN 371
Szár Ø D _s	7 mm
Menetmélység	19,05 mm
Menetfajta	UNS
Menetméret	1/4-27 UNS
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró