

**Garant****Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 5/8-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130035 5/8-12
GTIN	4062406039554
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 2 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UN

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 12

Menet Ø: 15,88 mm

Teljes hossz L: 110 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 12 mm

Szár négyszög □: 9 mm

Magfurat Ø: 13,9 mm

**Műszaki leírás**

Vágóélek száma Z	3
Szár négyszög □	9 mm
Menetemelkedés	2,117 mm
Magfurat Ø	13,9 mm
Forgácshornyok száma	3
Menetmélység	47,64 mm
Teljes hossz L	110 mm

Szár Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Menet Ø	15,88 mm
Menet / coll	12
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 376
Menetfajta	UN
Menetméret	5/8-12 UN
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró