

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 7/8-24****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130035 7/8-24
GTIN	4062406039738
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNS

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 24

Menet Ø: 22,23 mm

Teljes hossz L: 140 mm

Szár Ø D_s: 18 mm

Szár négyszög □: 14,5 mm

Magfurat Ø: 21,2 mm

Műszaki leírás

Forgácshornyok száma	3
Menetmélység	66,69 mm
Szár négyszög □	14,5 mm
Vágóélek száma Z	3
Szerszámanyag	HSS E
Magfurat Ø	21,2 mm
Menetemelkedés	1,058 mm

Menet / coll	24
Szár Ø D _s	18 mm
Teljes hossz L	140 mm
Szabvány	DIN 376
Menet Ø	22,23 mm
Menetfajta	UNS
Menetméret	7/8-24 UNS
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró