

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.5/8-18****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130031 1.5/8-18
GTIN	4062406038304
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNEF-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 18

Menet Ø: 41,275 mm

Teljes hossz L: 200 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 32 mm

Szár négyszög □: 24 mm

Magfurat Ø: 40,1 mm

**Műszaki leírás**

Vágóélek száma Z	4
Szabvány	DIN 376
Magfurat Ø	40,1 mm
Menetemelkedés	1,411 mm
Menet Ø	41,275 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Menetmélység	82,55 mm
Menet / coll	18

Forgácshornyok száma	4
Szár négyszög □	24 mm
Szerszámanyag	HSS E
Teljes hossz L	200 mm
Menetfajta	UNEF-LH
Menetméret	1.5/8-18 UNEF LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró