

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 1.5/16-16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130035 1.5/16-16
GTIN	4062406040222
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UN
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 16
Menet Ø: 33,338 mm
Teljes hossz L: 200 mm
Szár Ø D_s: 28 mm
Szár négyszög □: 22 mm
Magfurat Ø: 31,75 mm

Műszaki leírás

Teljes hossz L	200 mm
Szár négyszög □	22 mm
Szerszámanyag	HSS E
Forgácshornyok száma	4
Magfurat Ø	31,75 mm
Menet Ø	33,338 mm
Menetmélység	66,69 mm

Menet / coll	16
Vágóélek száma Z	4
Szabvány	DIN 376
Menetemelkedés	1,588 mm
Szár Ø D _s	28 mm
Menetfajta	UN
Menetméret	1.5/16-16 UN
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró