

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 2-16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130035 2-16
GTIN	4062406040901
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UN
Szerszámananyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 16
Menet Ø: 50,8 mm
Teljes hossz L: 250 mm
Szár Ø D_s: 40 mm
Szár négyszög □: 32 mm
Magfurat Ø: 49,3 mm

Műszaki leírás

Menet / coll	16
Szabvány	DIN 376
Menetemelkedés	1,588 mm
Forgácshornyok száma	4
Vágóélek száma Z	4
Szár négyszög □	32 mm
Magfurat Ø	49,3 mm
Teljes hossz L	250 mm

Szár Ø D _s	40 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	101,6 mm
Menet Ø	50,8 mm
Menetfajta	UN
Menetméret	2-16 UN
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró