

**Garant****Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 1.7/8-18****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130035 1.7/8-18
GTIN	4062406040789
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UNS  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Menet / coll: 18  
Menet Ø: 47,625 mm  
Teljes hossz L: 250 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 36 mm  
Szár négyszög □: 29 mm  
Magfurat Ø: 46,35 mm

**Műszaki leírás**

Szár négyszög □	29 mm
Menetmélység	95,25 mm
Szabvány	DIN 376
Menet Ø	47,625 mm
Forgácshornyok száma	4
Szár Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Menet / coll	18
Vágóélek száma Z	4

Teljes hossz L	250 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menetemelkedés	1,411 mm
Magfurat Ø	46,35 mm
Menetfajta	UNS
Menetméret	1.7/8-18 UNS
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró