

**Garant****Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 7/8-27****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130035 7/8-27
GTIN	4062406039721
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNS

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 27

Menet Ø: 22,23 mm

Teljes hossz L: 140 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Szár négyszög □: 14,5 mm

Magfurat Ø: 21,4 mm

**Műszaki leírás**

Menetmélység	66,69 mm
Menet / coll	27
Vágóélek száma Z	3
Szár Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Teljes hossz L	140 mm
Szár négyszög □	14,5 mm
Menetemelkedés	0,94 mm

Forgácshornyak száma	3
Menet Ø	22,23 mm
Magfurat Ø	21,4 mm
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 376
Menetfajta	UNS
Menetméret	7/8-27 UNS
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró