

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: NO.1-72****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130035 NO.1-72
GTIN	4062406038724
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 91 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 25 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNF

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 371

Menet / coll: 72

Menet Ø: 1,85 mm

Teljes hossz L: 45 mm

Szár Ø D_s: 2,8 mm

Szár négyszög □: 2,1 mm

Magfurat Ø: 1,55 mm

Műszaki leírás

Menet / coll	72
Menetemelkedés	0,353 mm
Vágóélek száma Z	2
Menetmélység	5,55 mm
Szabvány	DIN 371
Szár négyszög □	2,1 mm
Menet Ø	1,85 mm

Magfurat Ø	1,55 mm
Teljes hossz L	45 mm
Forgácshornok száma	2
Szerszámanyag	HSS E
Szár Ø D _s	2,8 mm
Menetfajta	UNF
Menetméret	1-72 UNF
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró