

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 1.1/8-18****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130035 1.1/8-18
GTIN	4062406040000
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNEF
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 18
Menet Ø: 28,575 mm
Teljes hossz L: 180 mm
Szár Ø D_s: 22 mm
Szár négyszög □: 18 mm
Magfurat Ø: 27,35 mm

Műszaki leírás

Teljes hossz L	180 mm
Magfurat Ø	27,35 mm
Forgácshornok száma	4
Szabvány	DIN 376
Szár négyszög □	18 mm
Menet / coll	18
Szerszámanyag	HSS E
Menet Ø	28,575 mm

Menetemelkedés	1,411 mm
Menetmélység	57,15 mm
Szár Ø D _s	22 mm
Vágóélek száma Z	4
Menetfajta	UNEF
Menetméret	1.1/8-18 UNEF
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró