

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 3/8-36****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130035 3/8-36
GTIN	4062406039189
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 3 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNS
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 371
Menet / coll: 36
Menet Ø: 9,525 mm
Teljes hossz L: 100 mm
Szár Ø D_s: 10 mm
Szár négyszög □: 8 mm
Magfurat Ø: 8,9 mm

Műszaki leírás

Menet / coll	36
Menetemelkedés	0,706 mm
Szár Ø D _s	10 mm
Menetmélység	28,59 mm
Szár négyszög □	8 mm
Szerszámanyag	HSS E
Forgácshornyok száma	3

Teljes hossz L	100 mm
Vágóélek száma Z	3
Menet Ø	9,525 mm
Szabvány	DIN 371
Magfurat Ø	8,9 mm
Menetfajta	UNS
Menetméret	3/8-36 UNS
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró