

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 1.5/8-8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130035 1.5/8-8
GTIN	4062406040598
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UN
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 8
Menet Ø: 41,275 mm
Teljes hossz L: 200 mm
Szár Ø D_s: 32 mm
Szár négyszög □: 24 mm
Magfurat Ø: 38,3 mm

Műszaki leírás

Szár négyszög □	24 mm
Forgácshornyok száma	4
Vágóélek száma Z	4
Szerszámanyag	HSS E
Menetemelkedés	3,175 mm
Menet Ø	41,275 mm
Magfurat Ø	38,3 mm
Teljes hossz L	200 mm

Szabvány	DIN 376
Menet / coll	8
Menetmélység	82,55 mm
Szár Ø D _s	32 mm
Menetfajta	UN
Menetméret	1.5/8-8 UN
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró