

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 1.3/16-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130035 1.3/16-20
GTIN	4062406040079
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UN

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 20

Menet Ø: 30,162 mm

Teljes hossz L: 180 mm

Szár Ø D_s: 22 mm

Szár négyszög □: 18 mm

Magfurat Ø: 28,97 mm

Műszaki leírás

Menetemelkedés	1,27 mm
Teljes hossz L	180 mm
Szabvány	DIN 376
Menet Ø	30,162 mm
Vágóélek száma Z	4
Menet / coll	20
Szár Ø D _s	22 mm

Szár négyszög □	18 mm
Menetmélység	60,32 mm
Forgácshornok száma	4
Magfurat Ø	28,97 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menetfajta	UN
Menetméret	1.3/16-20 UN
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró