

Garant**Gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 0,390-27****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130040 0,390-27
GTIN	4062406043735
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 3 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNS
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 371
Menet / coll: 27
Menet Ø: 9,91 mm
Teljes hossz L: 100 mm
Szár Ø D_s: 10 mm
Szár négyszög □: 8 mm
Magfurat Ø: 9 mm

Műszaki leírás

Menet / coll	27
Szabvány	DIN 371
Szár négyszög □	8 mm
Forgácshornyok száma	3
Menetemelkedés	0,94 mm
Teljes hossz L	100 mm
Szerszámanyag	HSS E

Vágóélek száma Z	3
Szár Ø D _s	10 mm
Menet Ø	9,91 mm
Menetmélység	24,78 mm
Magfurat Ø	9 mm
Menetfajta	UNS
Menetméret	0,390-27 UNS
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró