

Garant**Gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.1/16-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130040 1.1/16-12
GTIN	4062406044442
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UN

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 12

Menet Ø: 26,99 mm

Teljes hossz L: 160 mm

Szár Ø D_s: 20 mm

Szár négyszög □: 16 mm

Magfurat Ø: 25 mm

Műszaki leírás

Menetemelkedés	2,117 mm
Szabvány	DIN 376
Vágóélek száma Z	4
Menet Ø	26,99 mm
Szár négyszög □	16 mm
Forgácshornyok száma	4
Teljes hossz L	160 mm

Menetmélység	67,5 mm
Menet / coll	12
Szár Ø D _s	20 mm
Magfurat Ø	25 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menetfajta	UN
Menetméret	1.1/16-12 UN
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró