



## Lézeres távolságmérő készülékek DISTO™, Típus: D2



### Rendelési adatok

Rendelés száma	465550 D2
GTIN	7640110696347
Árucikk kategória	47C

### Leírás

#### Kivitel:

Ütésálló műanyag ház egyszerűen kezelhető szimbólumos billentyűzettel. Kiváló minőségű **Leica üvegoptika** különösen hőálló és stabil **magnézium házban**. Megvilágított és forgó színes kijelző az optimális leolvashatóság érdekében. Power Range Technologie™ **max. 150 m mérésekhez céltábla nélkül**. 2. lézercategória ISO 16331-1 szerint bevizsgálva. Kicsi és kézre álló lézeres távolságmérő készülék, kifejezetten beltérre.

#### Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

#### Tartalom:

Védőtok és kézi akasztófül. 2 × elem 081561 sz. LR3 méret.

#### Figyelem:

Bluetooth® Smart adatátvitel okostelefonra is a Leica „DISTO™ Plan” applikációval (Android 4.3-as verziótól, Apple az iPhone 4s verziótól). Vázlatok egyszerű készítése.

### Műszaki leírás

Súly	100 g
------	-------

Indirekt mérés (Pitagorasz)	igen
Hossz	116 mm
Magasság	26 mm
IP védettségi osztály	IP 54
Hatótávolság	100 m
Összeadás/kivonás	igen
Utolsó mérések behívása	igen
Minimum / maximum mérés	igen
Szélesség	44 mm
Felület- / térfogatszámítás	igen
Áramellátás	081561 LR3
Interfész	Bluetooth kapcsolat
Multifunkcionális záróelem	igen
Mérési pontosság	± 1,5 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081561 LR3
A tartalmazott elemek száma	2
Sorozat	DISTO™
Energiaellátás	Elemes
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Lézerosztály az IEC 825-1 szerint	2
Termék fajtája	Távolságmérő készülék

## Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081561 LR3
---	------------