

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 7/16-18****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130036 7/16-18
GTIN	4062406041540
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 2 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UNS-LH  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Menet / coll: 18  
Menet Ø: 11,11 mm  
Teljes hossz L: 110 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 9 mm  
Szár négyszög □: 7 mm  
Magfurat Ø: 9,75 mm

**Műszaki leírás**

Menet Ø	11,11 mm
Szerszámanyag	HSS E
Forgácshornok száma	3
Menetemelkedés	1,411 mm
Szár négyszög □	7 mm
Teljes hossz L	110 mm
Menet / coll	18

Szabvány	DIN 376
Vágóélek száma Z	3
Magfurat Ø	9,75 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	9 mm
Menetmélység	33,33 mm
Menetfajta	UNS-LH
Menetméret	7/16-18 UNS LH
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró