

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 1.1/4-14****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130035 1.1/4-14
GTIN	4062406040154
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNS
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 14
Menet Ø: 31,75 mm
Teljes hossz L: 180 mm
Szár Ø D_s: 25 mm
Szár négyszög □: 20 mm
Magfurat Ø: 30 mm

Műszaki leírás

Szár négyszög □	20 mm
Szár Ø D _s	25 mm
Menet / coll	14
Menetemelkedés	1,814 mm
Teljes hossz L	180 mm
Menetmélység	63,5 mm
Szabvány	DIN 376
Forgácshornyok száma	4

Menet Ø	31,75 mm
Magfurat Ø	30 mm
Szerszámanyag	HSS E
Vágóélek száma Z	4
Menetfajta	UNS
Menetméret	1.1/4-14 UNS
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró