

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 7/8-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130036 7/8-20
GTIN	4062406041984
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UNEF-LH  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Menet / coll: 20  
Menet Ø: 22,23 mm  
Teljes hossz L: 140 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 18 mm  
Szár négyszög □: 14,5 mm  
Magfurat Ø: 21,15 mm

**Műszaki leírás**

Szabvány	DIN 376
Szár négyszög □	14,5 mm
Szerszámanyag	HSS E
Szár Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Menet / coll	20
Menet Ø	22,23 mm
Forgácshornyok száma	3

Menetmélység	66,69 mm
Teljes hossz L	140 mm
Vágóélek száma Z	3
Magfurat Ø	21,15 mm
Menetemelkedés	1,27 mm
Menetfajta	UNEF-LH
Menetméret	7/8-20 UNEF LH
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró