

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 3/8-40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130036 3/8-40
GTIN	4062406041410
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 3 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UNS-LH  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 371  
Menet / coll: 40  
Menet Ø: 9,525 mm  
Teljes hossz L: 100 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 10 mm  
Szár négyszög □: 8 mm  
Magfurat Ø: 9 mm

**Műszaki leírás**

Szár négyszög □	8 mm
Menetmélység	28,59 mm
Forgácshornok száma	3
Teljes hossz L	100 mm
Menetemelkedés	0,635 mm
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 371

Menet / coll	40
Vágóélek száma Z	3
Magfurat Ø	9 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Menet Ø	9,525 mm
Menetfajta	UNS-LH
Menetméret	3/8-40 UNS LH
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró