

**Garant****Gépi menetfúró zsákfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.5/8-10****Rendelési adatok**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma    | 130040 1.5/8-10 |
| GTIN              | 4062406045067   |
| Árucikk kategória | 10N             |

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UNS  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Menet / coll: 10  
Menet Ø: 41,275 mm  
Teljes hossz L: 200 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 32 mm  
Szár négyszög □: 24 mm  
Magfurat Ø: 39 mm

**Műszaki leírás**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Menet Ø             | 41,275 mm |
| Menetmélység        | 103,19 mm |
| Magfurat Ø          | 39 mm     |
| Forgácshornok száma | 4         |
| Szár négyszög □     | 24 mm     |
| Menetemelkedés      | 2,54 mm   |
| Teljes hossz L      | 200 mm    |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Szerszámanyag              | HSS E                                     |
| Menet / coll               | 10  |
| Szabvány                   | DIN 376                                   |
| Vágóélek száma Z           | 4   |
| Szár Ø D <sub>s</sub>      | 32 mm                                     |
| Menetfajta                 | UNS                                       |
| Menetméret                 | 1.5/8-10 UNS                              |
| Bevonat                    | bevonat nélkül                            |
| Profilszög                 | 60 fok                                    |
| Menet szabvány             | ASME B1.1                                 |
| Tűrési osztály             | 1B  |
| Tűrési osztály             | 2B +0,10                                  |
| Tűrési osztály             | 3B  |
| Tűrési osztály             | 2B +0,20                                  |
| Tűrési osztály             | 2B  |
| Tűrési osztály             | 2B +0,05                                  |
| Bekezdő alak               | C   |
| Szár                       | Hengeres szár, h9-tel                     |
| belső hűtés                | nem                                       |
| Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál                     |
| Vágásirány                 | jobbos                                    |
| Menetszerszám fajtája      | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű               | nincs                                     |
| Termék fajtája             | Menetfúró                                 |