

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 7/8-24****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130036 7/8-24
GTIN	4062406041977
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNS-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 24
Menet Ø: 22,23 mm
Teljes hossz L: 140 mm
Szár Ø D_s: 18 mm
Szár négyszög □: 14,5 mm
Magfurat Ø: 21,2 mm

Műszaki leírás

Menetemelkedés	1,058 mm
Teljes hossz L	140 mm
Szár négyszög □	14,5 mm
Szerszámanyag	HSS E
Magfurat Ø	21,2 mm
Szabvány	DIN 376
Menet / coll	24

Menetmélység	66,69 mm
Szár Ø D _s	18 mm
Vágóélek száma Z	3
Menet Ø	22,23 mm
Forgácshornok száma	3
Menetfajta	UNS-LH
Menetméret	7/8-24 UNS LH
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró