

**Garant****Gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.1/16-18****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130040 1.1/16-18
GTIN	4062406044428
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UNEF  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Menet / coll: 18  
Menet Ø: 26,99 mm  
Teljes hossz L: 160 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 20 mm  
Szár négyszög □: 16 mm  
Magfurat Ø: 25,8 mm

**Műszaki leírás**

Szabvány	DIN 376
Szár négyszög □	16 mm
Magfurat Ø	25,8 mm
Menet Ø	26,99 mm
Forgácshornyok száma	4
Szár Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Teljes hossz L	160 mm

Menetmélység	67,5 mm
Menetemelkedés	1,411 mm
Szerszámanyag	HSS E
Vágóélek száma Z	4
Menet / coll	18
Menetfajta	UNEF
Menetméret	1.1/16-18 UNEF
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró