

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 5/8-14****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 130036 5/8-14 |
| GTIN | 4062406041786 |
| Árucikk kategória | 10N |

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 2 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNS-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 14
Menet Ø: 15,88 mm
Teljes hossz L: 110 mm
Szár Ø D_s: 12 mm
Szár négyszög □: 9 mm
Magfurat Ø: 14,2 mm

Műszaki leírás

| | |
|----------------------|---------|
| Szerszámanyag | HSS E |
| Forgácshornyok száma | 3 |
| Vágóélek száma Z | 3 |
| Menet / coll | 14 |
| Szabvány | DIN 376 |
| Szár négyszög □ | 9 mm |
| Teljes hossz L | 110 mm |

| | |
|----------------------------|---|
| Menet Ø | 15,88 mm |
| Menetemelkedés | 1,814 mm |
| Menetmélység | 47,64 mm |
| Szár Ø D _s | 12 mm |
| Magfurat Ø | 14,2 mm |
| Menetfajta | UNS-LH |
| Menetméret | 5/8-14 UNS LH |
| Bevonat | TiN |
| Profilszög | 60 fok |
| Menet szabvány | ASME B1.1 |
| Tűrési osztály | 1B |
| Tűrési osztály | 2B +0,10 |
| Tűrési osztály | 3B |
| Tűrési osztály | 2B +0,20 |
| Tűrési osztály | 2B |
| Tűrési osztály | 2B +0,05 |
| Bekezdő alak | B |
| Szár | Hengeres szár, h9-tel |
| belső hűtés | nem |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3xD átmenő furatnál |
| Vágásirány | balra |
| Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű | nincs |
| Termék fajtája | Menetfúró |