

**Garant****Gépi menetfúró zsákfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.15/16-16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130040 1.15/16-16
GTIN	4062406045333
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UN  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Menet / coll: 16  
Menet Ø: 49,212 mm  
Teljes hossz L: 250 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 40 mm  
Szár négyszög □: 32 mm  
Magfurat Ø: 47,7 mm

**Műszaki leírás**

Menetmélység	123 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Menet / coll	16
Szár négyszög □	32 mm
Magfurat Ø	47,7 mm
Teljes hossz L	250 mm
Vágóélek száma Z	4

Szerszámanyag	HSS E
Menet Ø	49,212 mm
Menetemelkedés	1,588 mm
Szabvány	DIN 376
Forgácshornok száma	4
Menetfajta	UN
Menetméret	1.15/16-16 UN
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2xD zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró