

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: NO.4-48****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130036 NO.4-48
GTIN	4062406041021
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 91 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 25 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNF-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 371
Menet / coll: 48
Menet Ø: 2,85 mm
Teljes hossz L: 56 mm
Szár Ø D_s: 3,5 mm
Szár négyszög □: 2,7 mm
Magfurat Ø: 2,4 mm

Műszaki leírás

Menet / coll	48
Menet Ø	2,85 mm
Szár Ø D _s	3,5 mm
Forgácshornyok száma	3
Menetmélység	8,55 mm
Szabvány	DIN 371
Menetemelkedés	0,529 mm

Szár négyszög □	2,7 mm
Vágóélek száma Z	3
Magfurat Ø	2,4 mm
Szerszámanyag	HSS E
Teljes hossz L	56 mm
Menetfajta	UNF-LH
Menetméret	4-48 UNF LH
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró