

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 7/16-27****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma | 130036 7/16-27 |
| GTIN | 4062406041519 |
| Árucikk kategória | 10N |

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 2 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|----------|
| Magfurat Ø | 10,2 mm |
| Szár négyszög □ | 7 mm |
| Menetemelkedés | 0,941 mm |
| Teljes hossz L | 110 mm |
| Menetmélység | 33,33 mm |
| Szabvány | DIN 376 |
| Forgácshornyok száma | 3 |
| Szár Ø D _s | 9 mm |
| Menet / coll | 27 |
| Szerszámanyag | HSS E |
| Menet Ø | 11,11 mm |
| Vágóélek száma Z | 3 |
| Menetfajta | UNS-LH |

| | |
|----------------------------|---|
| Menetméret | 7/16-27 UNS LH |
| Bevonat | TiN |
| Profilszög | 60 fok |
| Menet szabvány | ASME B1.1 |
| Tűrési osztály | 1B |
| Tűrési osztály | 2B +0,10 |
| Tűrési osztály | 3B |
| Tűrési osztály | 2B +0,20 |
| Tűrési osztály | 2B |
| Tűrési osztály | 2B +0,05 |
| Bekezdő alak | B |
| Szár | Hengeres szár, h9-tel |
| belső hűtés | nem |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál |
| Vágásirány | balra |
| Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű | nincs |
| Termék fajtája | Menetfúró |