

**Garant****Gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 1-16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130040 1-16
GTIN	4062406044367
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UN  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Menet / coll: 16  
Menet Ø: 25,4 mm  
Teljes hossz L: 160 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 20 mm  
Szár négyszög □: 16 mm  
Magfurat Ø: 23,9 mm

**Műszaki leírás**

Szár négyszög □	16 mm
Magfurat Ø	23,9 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Menetmélység	63,5 mm
Szerszámanyag	HSS E
Vágóélek száma Z	4
Menetemelkedés	1,588 mm

Forgácshornyok száma	4
Menet Ø	25,4 mm
Menet / coll	16
Szabvány	DIN 376
Teljes hossz L	160 mm
Menetfajta	UN
Menetméret	1-16 UN
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2xD zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró